

**CNMG 120404, Vrsta: PR005S****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250210 PR005S
GTIN	4960664836390
Razred artikla	25E

**Opis**

CNMG 120404 PR005S Vrsta: PR005S  
Lomač odvojenih čestica: MU  
Dubina reza  $a_p$ : 0,5 - 4 mm  
Posmak  $f$ : 0,05 - 0,15 mm/okr  
Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 30 - 90 m/min

**Tehnički opis**

Lomač odvojenih čestica	MU
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	30 - 90 m/min
Kutni radijus	0,4 mm
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Rezni materijal	HM
Fina/gruba obrada	Gruba obrada
Vrsta	PR005S

Posmak f	0,05 - 0,15 mm/okr
Glavna primjena	S
Dubina reza a <sub>p</sub>	0,5 - 4 mm
Prevlaka	Megacoat Hard
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CNMG 120404
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje