


Garant**GARANT Master Alu SlotMachine VHM nagyoló maró HPC, DLC, Ø e8 DC: 6mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 205265 6 |
| GTIN | 4062406122539 |
| Árucikk kategória | 11X |

Leírás**Kivitel:**

Nagyolóshoz.

Speciális köszörülés színes- és könnyűfémek megmunkálásához.

Előny:

Optimalizált horonyforma, excentrikus hátraköszörülés, nagy forgácsterek.

2 × D-ig telibe maráshoz maximális előtolási értékek és nyugodt járás mellett.

Ferde anyagba merülés 45°-ig lehetséges.

Maximális előtolási értékek lehetségesek függőleges bemerülésnél a **speciális merülő geometriának** köszönhetően.

Műszaki leírás

| | |
|--|---------------------|
| Nyak Ø D ₁ | 5,5 mm |
| Vágóél Ø D _c | 6 mm |
| Szár Ø D _s | 6 mm |
| Élhossz L _c | 18 mm |
| Kinyúlási hossz L ₁ nyakrésszel | 24 mm |
| Szár | DIN 6535 HB, h6-tal |
| Spirálszög | 35 fok |
| Teljes hossz L | 62 mm |
| Fogak száma Z | 3 |
| Előtolás f _z horonymaráshoz rövid forgácsú alumíniumban | 0,08 mm |

| | |
|--|---------------------------------|
| Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges |
| Előtolás f_z szélezéshez rövid forgácsú alumíniumban | 0,1 mm |
| Kiegyensúlyozási fok szárral | G 2,5 HB-vel |
| Tűrés névleges \varnothing | e8 |
| Sarok lekerekítés r_v | 0,2 mm |
| Sorozat | Master Alu |
| Bevonat | DLC |
| Szerszámanyag | VHM |
| Szabvány | Gyári szabvány |
| Maróprofil | WR |
| Spirálszög tulajdonságai | egyenlőtlen |
| Élek felosztása | egyenlőtlen |
| Fogásszélesség a_e marási műveletnél | 0,5×D szélezésnél |
| Fogásszélesség a_e marási műveletnél | Teli horony fogásmélység 1×D |
| belső hűtés | nem |
| Forgácsolási stratégia | HPC |
| Színes gyűrű | sárga |
| Termék fajtája | Sarokmaró |

Felhasználói adatok

| | Felhasználás | V_c | ISO kód |
|----------------------|-----------------------|-----------|---------|
| Alu | alkalmas | 450 m/min | N |
| Alu (rövid forgácsú) | alkalmas | 400 m/min | N |
| Alu > 10% Si | alkalmas | 380 m/min | N |
| PA 66 | feltételesen alkalmas | 120 m/min | N |
| PEEK | feltételesen alkalmas | 100 m/min | N |
| Cu | alkalmas | 160 m/min | N |
| CuZn | alkalmas | 200 m/min | N |
| Nedvesen maximum | alkalmas | | |

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| Nedvesen minimum | feltételesen alkalmas |
| Száraz | feltételesen alkalmas |
| Levegő | alkalmas |
| Szolgáltatások | |
| Szárköszörülés Típus HB | 129100 HB |