

**CNMG 120408, Vrsta: PR015S****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250212 PR015S
GTIN	4960664837168
Razred artikla	25E

Opis

CNMG 120408 PR015S Vrsta: PR015S
Lomač odvojenih čestica: MU
Dubina reza a_p : 0,5 - 4 mm
Posmak f : 0,05 - 0,18 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 25 - 70 m/min

Tehnički opis

Posmak f	0,05 - 0,18 mm/okr
Uvjetovanost reza	lagano prekinuto
Vrsta	PR015S
Kutni radijus	0,8 mm
Glavna primjena	S
Fina/gruba obrada	Gruba obrada
Brzina reza v_c glavna primjena	25 - 70 m/min

Rezni materijal	HM
Dubina reza a_p	0,5 - 4 mm
Lomač odvojenih čestica	MU
Prevlaka	Megacoat Hard
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CNMG 120408
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje