

**DNMG 150604, Vrsta: PR005S****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250796 PR005S
GTIN	4960664836598
Razred artikla	25E

**Opis**

DNMG 150604 PR005S Vrsta: PR005S  
Lomač odvojenih čestica: MU  
Dubina reza  $a_p$ : 0,5 - 3,5 mm  
Posmak  $f$ : 0,05 - 0,15 mm/okr  
Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 30 - 90 m/min

**Tehnički opis**

Glavna primjena	S
Kutni radijus	0,4 mm
Dubina reza $a_p$	0,5 - 3,5 mm
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	30 - 90 m/min
Lomač odvojenih čestica	MU
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada

Posmak f	0,05 - 0,15 mm/okr
Vrsta	PR005S
Rezni materijal	HM
Prevlaka	Megacoat Hard
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DNMG 150604
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje