


DNMG 150604, Vrsta: PR015S

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	250796 PR015S
GTIN	4960664837359
Razred artikla	25E

Opis

DNMG 150604 PR015S Vrsta: PR015S
 Lomač odvojenih čestica: MU
 Dubina reza a_p : 0,5 - 3,5 mm
 Posmak f : 0,05 - 0,18 mm/okr
 Brzina reza v_c glavna primjena: 25 - 70 m/min

Tehnički opis

Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Posmak f	0,05 - 0,18 mm/okr
Kutni radijus	0,4 mm
Uvjetovanost reza	lagano prekinuto
Rezni materijal	HM
Brzina reza v_c glavna primjena	25 - 70 m/min
Dubina reza a_p	0,5 - 3,5 mm

Lomač odvojenih čestica	MU
Vrsta	PR015S
Glavna primjena	S
Prevlaka	Megacoat Hard
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DNMG 150604
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje