


**SNMG 120404, Vrsta: PR015S****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251162 PR015S
GTIN	4960664837373
Razred artikla	25E

**Opis**

SNMG 120404 PR015S Kutni radijus: 0,4 mm  
Vrsta: PR015S  
Lomač odvojenih čestica: MQ  
Dubina reza  $a_p$ : 0,4 - 1,5 mm  
Posmak  $f$ : 0,05 - 0,18 mm/okr  
Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 25 - 70 m/min

**Tehnički opis**

Posmak $f$	0,05 - 0,18 mm/okr
Lomač odvojenih čestica	MQ
Dubina reza $a_p$	0,4 - 1,5 mm
Glavna primjena	S
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Rezni materijal	HM
Uvjetovanost reza	lagani prekid

Kutni radijus	0,4 mm
Vrsta	PR015S
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	25 - 70 m/min
Prevlaka	Megacoat Hard
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SNMG 120404
Broj zamjena/oštrica	8
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje