

**HOLEX****VHM nagyoló maró HPC, bevonat nélkül, Ø e8 DC: 16mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	205270 16
GTIN	4062406122669
Árucikk kategória	12X

**Leírás****Kivitel:**

Nagyolóshoz.

Speciális köszörülés színes- és könnyűfémek megmunkálásához.

**Műszaki leírás**

Tűrés névleges Ø	e8
Fogak száma Z	3
Előtolás $f_z$ horonymaráshoz rövid forgácsú alumíniumban	0,2 mm
Nyak Ø $D_1$	15 mm
Előtolás $f_z$ szélezéshez rövid forgácsú alumíniumban	0,22 mm
Teljes hossz L	108 mm
Fogásvételi irány	Vízszintes, ferde és függőleges
Kinyúlási hossz $L_1$ nyakrésszel	58 mm
Szár Ø $D_s$	16 mm
Szár	DIN 6535 HA, h6
Élhossz $L_c$	48 mm
Vágóél Ø $D_c$	16 mm
Spirálszög	45 fok
Sarok lekerekítés $r_v$	0,32 mm

Bevonat	bevonat nélkül
Szerszámanyag	VHM
Szabvány	Gyári szabvány
Maróprofil	WR
Fogásszélesség a <sub>e</sub> marási műveletnél	0,5×D szélezésnél
Fogásszélesség a <sub>e</sub> marási műveletnél	Teli horony fogásmélység 1×D
belső hűtés	nem
Forgácsolási stratégia	HPC
Színes gyűrű	sárga
Termék fajtája	Sarokmaró

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu	alkalmas	300 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	280 m/min	N
Alu > 10% Si	feltételesen alkalmas	200 m/min	N
PA 66	feltételesen alkalmas	120 m/min	N
PEEK	feltételesen alkalmas	100 m/min	N
Cu	alkalmas	80 m/min	N
CuZn	alkalmas	100 m/min	N
Nedvesen maximum	alkalmas		
Nedvesen minimum	feltételesen alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		
Levegő	feltételesen alkalmas		

## Szolgáltatások

Szárköszörülés Típus HB	129100 HB
-------------------------	-----------