

**TNMG 160404, Vrsta: PR005S****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251582 PR005S
GTIN	4960664836741
Razred artikla	25E

Tehnički opis

Kutni radijus	0,4 mm
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Brzina reza v_c glavna primjena	30 - 90 m/min
Glavna primjena	S
Rezni materijal	HM
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Dubina reza a_p	0,5 - 3,5 mm
Posmak f	0,05 - 0,15 mm/okr
Vrsta	PR005S
Lomač odvojenih čestica	MU
Prevlaka	Megacoat Hard
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	TNMG 160404

Broj zamjena/oštrica	6
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje