

**TNMG 160408, Vrsta: PR015S****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251583 PR015S
GTIN	4960664837519
Razred artikla	25E

Opis

TNMG 160408 PR015S Vrsta: PR015S
Lomač odvojenih čestica: MU
Dubina reza a_p : 0,5 - 3,5 mm
Posmak f : 0,05 - 0,18 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 25 - 70 m/min

Tehnički opis

Rezni materijal	HM
Vrsta	PR015S
Dubina reza a_p	0,5 - 3,5 mm
Kutni radijus	0,8 mm
Brzina reza v_c glavna primjena	25 - 70 m/min
Posmak f	0,05 - 0,18 mm/okr
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Glavna primjena	S

Fina/gruba obrada	Gruba obrada
Lomač odvojenih čestica	MU
Prevlaka	Megacoat Hard
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	TNMG 160408
Broj zamjena/oštrica	6
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje