

**WNMG 080404, Vrsta: PR015S****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	252012 PR015S
GTIN	4960664837595
Razred artikla	25E

**Tehnički opis**

Uvjetovanost reza	lagano prekinuto
Posmak f	0,05 - 0,18 mm/okr
Rezni materijal	HM
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	25 - 70 m/min
Glavna primjena	S
Vrsta	PR015S
Lomač odvojenih čestica	MQ
Dubina reza $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Kutni radijus	0,4 mm
Prevlaka	Megacoat Hard
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	WNMG 080404

Broj zamjena/oštrica	6
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje