

**WNMG 080404, Vrsta: PR005S****Podaci za narudžbu**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 252012 PR005S |
| GTIN           | 4960664836833 |
| Razred artikla | 25E           |

**Tehnički opis**

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| Dubina reza $a_p$                 | 0,2 - 1,5 mm       |
| Glavna primjena                   | S                  |
| Posmak $f$                        | 0,03 - 0,13 mm/okr |
| Fina/gruba obrada                 | Fina obrada        |
| Brzina reza $v_c$ glavna primjena | 30 - 90 m/min      |
| Vrsta                             | PR005S             |
| Lomač odvojenih čestica           | MQ                 |
| Kutni radijus                     | 0,4 mm             |
| Uvjetovanost reza                 | kontinuirano       |
| Rezni materijal                   | HM                 |
| Prevlaka                          | Megacoat Hard      |
| ISO-kod izmjenjive rezne pločice  | WNMG 080404        |

|                      |                                    |
|----------------------|------------------------------------|
| Broj zamjena/oštrica | 6                                  |
| Vrsta proizvoda      | Okretna rezna pločica za tokarenje |