


**WNMG 080408, Vrsta: PR015S****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	252014 PR015S
GTIN	4960664837601
Razred artikla	25E

**Opis**

WNMG 080408 PR015S Vrsta: PR015S  
Lomač odvojenih čestica: MQ  
Dubina reza  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
Posmak  $f$ : 0,05 - 0,18 mm/okr  
Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 25 - 70 m/min

**Tehnički opis**

Dubina reza $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	25 - 70 m/min
Lomač odvojenih čestica	MQ
Uvjetovanost reza	lagano prekinuto
Kutni radijus	0,8 mm
Posmak $f$	0,05 - 0,18 mm/okr
Glavna primjena	S
Rezni materijal	HM

Vrsta	PR015S
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Prevlaka	Megacoat Hard
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	WNMG 080408
Broj zamjena/oštrica	6
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje