



**WN. G 080408, Vrsta: PR005S**


## Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	252114 PR005S
GTIN	4960664836895
Razred artikla	25E

## Opis

WN. G 080408 PR005S Vrsta: PR005S  
 Lomač odvojenih čestica: MU  
 Tolerancija: M  
 Dubina reza  $a_p$ : 0,5 - 3,5 mm  
 Posmak  $f$ : 0,05 - 0,15 mm/okr  
 Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 30 - 90 m/min

## Tehnički opis

Fina/gruba obrada	Gruba obrada
Glavna primjena	S
Kutni radijus	0,8 mm
Rezni materijal	HM
Posmak $f$	0,05 - 0,15 mm/okr
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	30 - 90 m/min
Uvjetovanost reza	kontinuirano

Dubina reza $a_p$	0,5 - 3,5 mm
Vrsta	PR005S
Lomač odvojenih čestica	MU
Prevlaka	Megacoat Hard
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	WNMG 080408
Broj zamjena/oštrica	6
Tolerancija	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje