


**WN.G 080404, Vrsta: PR005S****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	252112 PR005S
GTIN	4960664836888
Razred artikla	25E

**Tehnički opis**

Dubina reza $a_p$	0,5 - 3,5 mm
Vrsta	PR005S
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	30 - 90 m/min
Fina/gruba obrada	Gruba obrada
Lomač odvojenih čestica	MU
Kutni radijus	0,4 mm
Rezni materijal	HM
Posmak $f$	0,05 - 0,15 mm/okr
Glavna primjena	S
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Prevlaka	Megacoat Hard
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	WNMG 080404

Broj zamjena/oštrica	6
Tolerancija	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje