


**WN. G 080408, Vrsta: PR015S**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	252114 PR015S
GTIN	4960664837656
Razred artikla	25E

Opis

WN. G 080408 PR015S Vrsta: PR015S
Lomač odvojenih čestica: MU
Tolerancija: M
Dubina reza a_p : 0,5 - 3,5 mm
Posmak f : 0,05 - 0,18 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 25 - 70 m/min

Tehnički opis

Lomač odvojenih čestica	MU
Kutni radijus	0,8 mm
Vrsta	PR015S
Fina/gruba obrada	Gruba obrada
Dubina reza a_p	0,5 - 3,5 mm
Glavna primjena	S
Uvjetovanost reza	lagano prekinuto

Posmak f	0,05 - 0,18 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena	25 - 70 m/min
Rezni materijal	HM
Prevlaka	Megacoat Hard
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	WNMG 080408
Broj zamjena/oštrica	6
Tolerancija	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje