


**WN.G 080404, Vrsta: PR015S****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	252112 PR015S
GTIN	4960664837649
Razred artikla	25E

**Tehnički opis**

Glavna primjena	S
Uvjetovanost reza	lagano prekinuto
Lomač odvojenih čestica	MU
Posmak f	0,05 - 0,18 mm/okr
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	25 - 70 m/min
Dubina reza $a_p$	0,5 - 3,5 mm
Vrsta	PR015S
Fina/gruba obrada	Gruba obrada
Kutni radijus	0,4 mm
Rezni materijal	HM
Prevlaka	Megacoat Hard
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	WNMG 080404

Broj zamjena/oštrica	6
Tolerancija	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje