

**CCGT 030101, Vrsta: PR1535****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260040 PR1535
GTIN	4960664871544
Razred artikla	25E

Opis

CCGT 030101 PR1535 Vrsta: PR1535

Lomač odvojenih čestica: MFP-PF

Dubina reza a_p : 0,03 - 0,2 mmPosmak f : 0,02 - 0,1 mm/okrBrzina reza v_c glavna primjena: 70 - 160 m/minBrzina reza v_c sporedna primjena: 40 - 60 m/min**Tehnički opis**

Posmak f	0,02 - 0,1 mm/okr
Lomač odvojenih čestica	MFP-PF
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Dodatna primjena	S
Brzina reza v_c glavna primjena	70 - 160 m/min
Vrsta	PR1535
Kutni radijus	0,1 mm

Fina/gruba obrada	Fina obrada
Rezni materijal	HM
Dubina reza a_p	0,03 - 0,2 mm
Brzina reza v_c sporedna primjena	40 - 60 m/min
Glavna primjena	M
Prevlaka	Megacoat Nano
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CCGT 030101
Broj zamjena/oštrica	2
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje