

**Garant****Cirkularno glodalo, s navojem, čelik, tip: 16/M5****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	217253 16/M5
GTIN	4062406060060
Razred artikla	21Q

**Opis****Izvedba:****Iznimno uska izvedba** za izradu navoja glodanjem.**Napomena:**Stvarna dubina uboda  $S_{maks}$  izračunava se na sljedeći način:  $(D-d_1) / 2$ .

Izmjena alata: PowerCard

Unutarnje hlađenje: da

Najmanji  $\varnothing$  rupe D: 14 - 22 mm

Veličina navoja M: M5 mm

za tip ploča: P16

Unutarnji  $\varnothing$   $d_1$ : 9,5 mmmaksimalna dubina reza  $S_{maks}$ : 6,5 mmDuljina izboja  $L_1$ : 15 mm**Tehnički opis**

Dubina navoja	15 mm
Duljina izboja $L_1$	15 mm
maksimalna dubina reza $S_{maks}$	6,5 mm
Unutarnji $\varnothing$ $d_1$	9,5 mm
Veličina navoja M	M5 mm

Izvedba drške	s navojem
Ukupna duljina $L_{\text{ukupno}}$	18,5 mm
Unutarnje hlađenje	da
za tip ploča	P16
Najmanji $\varnothing$ rupe D	14 - 22 mm
Garnitura steznih vijaka	219818 (8IP; 3,8 Nm)
Materijal glodala	s navojem, čelik
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Cirkularno glodalo