

**Garant****HiPer-Drill tijelo svrdla, 5xD, Ø DC: 37mm****Podaci za narudžbu**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 231610 37     |
| GTIN           | 4062406641450 |
| Razred artikla | 21S           |

**Opis****Izvedba:**

- **Izvrсни pomaci i maksimalan učinak zahvaljujući optimalno prilagođenoj geometriji i materijalima.**
- **Točno pozicioniranje uložaka oštrica zahvaljujući prizmatičnom dosjedu pločica i siguran napon zahvaljujući središnjem bušenju.**
- **Visoka točnost rotacije u montiranom stanju. (Za rupe do točnosti IT9)**
- **Potporna drške za optimalnu stabilnost kod uporabe.**

**Upotreba:**

Za rotacijsku i stacionarnu primjenu. Za rupe do točnosti IT9.

**Napomena:**

Stezni vijak potrebno je zamijeniti kod svake pete izmjene pločice.

Ostale dimenzije do Ø od 50,99 mm dostupne na upit.

Za optimalnu rotaciju stezati u hidrauličkoj steznoj glavi (npr. br. 302026 vel. 20).<br>Svrdlo uvijek stegnite što je kraće moguće za postizanje optimalne stabilnosti.

**Tehnički opis**

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Seriya                         | HiPer-Drill   |
| Korisna duljina L <sub>1</sub> | 195 mm        |
| Stezni vijak                   | 231999 25IP   |
| Duljina drške L <sub>s</sub>   | 70 mm         |
| Ø područja D <sub>c</sub>      | 37 - 38,99 mm |
| Ø drške D <sub>s</sub>         | 40 mm         |
| Broj oštrica Z                 | 2             |

|                    |                                |
|--------------------|--------------------------------|
| Ukupna duljina L   | 318 mm                         |
| izvedba            | 5×D                            |
| Drška              | ISO 9766                       |
| Primjena bušilice  | uvjetovano ukošeni izlaz       |
| Primjena bušilice  | uvjetovano paketno bušenje     |
| Primjena bušilice  | uvjetovano koso bušenje        |
| Primjena bušilice  | uvjetovano poprečno bušenje    |
| Unutarnje hlađenje | da                             |
| Vrsta proizvoda    | Bušilica za izmjenjive pločice |

## Pribor

|   |             |
|---|-------------|
| Oštrica od 8mm s magnetoms prihvatom za nastavke od 1/4 cola ukupna duljina 50 mm   | 659874 50   |
| Momentni odvijača skalom, prihvati izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 1600 cNm | 659906 1600 |
| Torx Plus® pritezni vijak tip 25IP  | 231999 25IP |
| Momentni odvijača skalom, prihvati izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 1600 cNm | 659957 1600 |