

Garant

**Planska glodača glava 45° desni smjer, s provrtom, Ø D / broj pločica Z:
160/7mm**

**Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 214200 160/7 |
| GTIN | 4045197702364 |
| Razred artikla | 210 |

Opis**Izvedba:**

Za prihvate prema DIN 2079 s 4 dodatne fiksirajuće rupe.

Napomena:

GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 5,7** koristiti s nastavkom br. **674252 vel. 20IP**.
Tehnički uvjetovano **bez unutarnjeg hlađenja**.

Tehnički opis

| | |
|--|-----------------------|
| odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | SE.. 1204.. |
| Ø prihvatne rupe | 40 mm |
| Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 219800 (20IP; 5,7 Nm) |
| Ukupna duljina L_{ukupno} | 63 mm |
| Ø reza D_c | 160 mm |
| maksimalni vanjski Ø D_{maks} | 173 mm |

| | |
|---------------------|---------------|
| Broj oštrica Z | 7 |
| Izvedba drške | s provrtom |
| Kut rezne oštrice κ | 45 stupanj |
| Podjela oštrica | nejednako |
| Unutarnje hlađenje | da |
| Strategija rezanja | MTC |
| Izmjena alata | PowerCard |
| Vrsta proizvoda | Ravno glodalo |

Pribor

| | |
|---|-------------|
| Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 20IP | 674252 20IP |
| Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 5,7 Nm | 211750 5,7 |
| Set vijaka za izmjenjive rezne pločice 10-dijelni | 219800 |