

**Garant****Držać za unutarne tokarenje HM, desno, Ø drške / veličina pločice: 25/12mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260016 25/12
GTIN	4062406065171
Razred artikla	21T

**Tehnički opis**

Ukupna duljina L	250 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 8
Veličina pločice	12 mm
Duljina glave L <sub>1</sub>	16 mm
Stezna visina L <sub>2</sub>	24 mm
Udaljenost vrha od osi	15 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	CC.. 1204..
ISO kod držača	E25S SCLCR/L12
Minimalni Ø predbušenja D <sub>min</sub>	30 mm
Kut rezne oštice κ	95 stupanj
Ø drške D <sub>s</sub>	25 mm
Standard	DIN 8024
Primjena	desno
Unutarnja dubina tokarenja do	8×D
Rezni materijal	HM
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje

Vrsta proizvoda

Držač za unutarnje tokarenje

**Pribor**

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 8

269028 8

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX15

674248 TX15

Momentni odvijačsa skalom, priхват izmjenjivih oštrica  
maks. stezni moment 500 cNm

659957 500