

Garant**Forgócsúcs cserélhető betéthez, Típus: HSK40****Rendelési adatok**

Rendelés száma	320617 HSK40
GTIN	4062406127237
Árucikk kategória	31Z

Leírás**Kivitel:**

- **Rugós kivitel a megmunkálás alatti axiális hosszkiegyenlítéshez.**
- **Teljesen edzett és köszörült. Karbantartásmentes a tartós kenés miatt.**
- **A speciális tömítés megakadályozza a szennyeződés és a hűtőfolyadék behatolását.**

Leírás:

A központosító csúcs esztergagépeknél főként a hosszú és karcsú munkadarabok megtámasztására szolgál, mert egyébként ezeknél előfordulhat annak a veszélye, hogy a fennálló erők miatt meghajlás vagy csapódás fordul elő.

A központosító csúcs rögzítése Morse-kúppal történik. A munkadarab rögzül a befogóban és egy központfúróval egy süllyesztés készül. Az átfogatás után ezt követően a központosító csúcs kerül behelyezésre.

Felhasználás:

Rugalmasan használható a cserélhető betéteknek köszönhetően. Univerzálisan használható revolveren és ellenorsón CNC gépeken.

Opcionális tartozék:

320625 sz. cserélhető betétek.

Figyelem:

A betétek cseréje a kulcsfelületeken ellentétes irányú elforgatással.

Műszaki leírás

Hozzávaló színekód	K12
Teljes hossz L	115 mm

Hasznos hossz L ₁	95 mm
Szár Ø D ₁	12 mm
Rugóút	3 mm
Munkadarab tömeghez	300 kg
Ház Ø D	44 mm
Maximális fordulatszám	3000 min ⁻¹
Körfutáshiba	0,01 mm
Befogó	HSK 40
Termék fajtája	Központosító csúcs