

Garant**SlimLine forgócsúcs 60° / 30°, Morse kúp: 2****Rendelési adatok**

Rendelés száma	320643 2
GTIN	4062406127268
Árucikk kategória	31Z

Leírás**Kivitel:**

- **Precíziós kivitel még merevebb csapágyazással.**
- **Precíz gördülőcsapágyak a nagy körfutási pontosság érdekében.**
- **Karbantartásmentes a tartós kenésnek köszönhetően.**
- **A speciális tömítés megakadályozza a szennyeződés és a hűtőfolyadék bejutását.**
- **MK szár edzett és köszörült.**
- **Meghosszabbított csúccsal, csúcshög 60° / 30°.**
- **Kiszereelő menettel és kiszereelő anyával.**
- **kiválóan alkalmas menet és fogazás létrehozásához.**

Leírás:

A központozító csúcs esztergagépeknél főként a hosszú és karcsú munkadarabok megtámasztására szolgál, mert egyébként ezeknél előfordulhat annak a veszélye, hogy a fennálló erők miatt meghajlás vagy csapódás fordul elő.

A központozító csúcs rögzítése Morse-kúppal történik. A munkadarab rögzül a befogóban és egy központfúróval egy süllyesztés készül. Az átfogatás után ezt követően a központozító csúcs kerül behelyezésre.

Előny:

A kiszereelő anya előre felé eltávolítható, így nincsenek zavaró megfogóelemek a megmunkálási folyamatnál.

Felhasználás:

Kis és nagyon kisméretű alkatrészek megmunkálása, pl. menetmegmunkálás a sík felülethez való optimális hozzáférés esetén.

Tartalom:

Kiszereelő anya.

Ház Ø D: 26 mm

Teljes hossz L: 123 mm

Hasznos hossz B: 59 mm

Legnagyobb csúcs Ø 60° A: 6 mm

Legnagyobb csúcs Ø 30° A: 12 mm

Maximális körfutáshiba: 0,005 mm

Műszaki leírás

Teljes hossz L	123 mm
Munkadarab tömeghez	850 kg
Maximális fordulatszám	6000 min ⁻¹
Maximális körfutáshiba	0,005 mm
Hasznos hossz B	59 mm
Legnagyobb csúcs Ø 60° A	6 mm
Morse kúp	MK2
Csúcs hossza C	21 mm
Ház Ø D	26 mm
Legnagyobb csúcs Ø 30° A	12 mm
Kivitel	kiszerező anyával
Termék fajtája	Központosító csúcs