

Garant**Držac za unutarnje tokarenje HM, lijevi, Ø drške / veličina pločice: 25/11 mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260319 25/11
GTIN	4062406065973
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Ukupna duljina L	250 mm
ISO kod držača	E25S SDUCR/L11
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	DC.. 11T3..
Veličina pločice	11 mm
Kut rezne oštrice κ	93 stupanj
Minimalni Ø predbušnja D _{min}	32 mm
Stezna visina L ₂	24 mm
Udaljenost vrha od osi	16 mm
Duljina izboja L ₁	200 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 8
Ø drške D _s	25 mm
Standard	DIN 8024
Primjena	lijevi
Unutarnja dubina tokarenja do	8×D
Rezni materijal	HM
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje

Vrsta proizvoda

Držač za unutarnje tokarenje

Pribor

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX15

674248 TX15

Momentni odvijača skalom, prihvatač izmjenjivih oštrica
maks. stezni moment 500 cNm

659957 500