

Garant

Kutna glodača glava 90°, Weldon drška, Ø D / broj pločica Z: 16/2mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	215800 16/2
GTIN	4045197702661
Razred artikla	210

Opis

Upotreba:

Univerzalna primjena u svim materijalima.

- Glodanje kutova i utora, kopiranje u jednom smjeru, cirkularno glodanje, bušaće cirkularno glodanje, obodno glodanje.

Napomena:

GARANT moment odvijač TQ br. 211750 vel. 1,2 koristiti s nastavkom br. 674252 vel. 8IP.

- Zamijenite stezne vijke izmjenjivih pločica nakon dulje upotrebe. Koristiti samo dobro podmazane (npr. s pastom za bakar).

Tehnički opis

Duljina izboja L_1	37 mm
Ø drške D_s h6	16 mm
Ukupna duljina L_{ukupno}	85 mm
Ø reza D_c	16 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	AP.. 1003..
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Broj oštrica Z	2
Max duljina uranjanja L za α_{maks}	10,85 mm
Interpolacija Ø D_{maks}	30 mm
Interpolacija Ø D_{min}	29 mm

Kut uranjanja α_{maks}	1,32 stupanj
$\varnothing D_3$	13 mm
Izvedba drške	Weldon drška
Kut rezne oštrice κ	90 stupanj
Primjena glodala	Glodanje uglova
Primjena glodala	Cirkularna glodala
Primjena glodala	Uranjanje
Unutarnje hlađenje	da
Strategija rezanja	MTC
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice 10-dijelni	219814
Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 8IP	674252 8IP
Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 1,2 Nm	211750 1,2