

Garant**DCGT 04T002, Vrsta: HB7125-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260350 HB7125-1
GTIN	4062406066543
Razred artikla	21G

Tehnički opis

Brzina reza v_c glavna primjena	120 - 300 m/min
Rezni materijal	HM
Glavna primjena	M
Lomač odvojenih čestica	VF
Vrsta	HB7125-1
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Dubina reza a_p	0,05 - 0,2 mm
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Kutni radijus	0,2 mm
Posmak f	0,03 - 0,1 mm/okr
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DCGT 04T002

Broj zamjena/oštrica	2
Tolerancija	G
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje