

Garant**DCGT 04T002, Vrsta: HU7315-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260350 HU7315-1
GTIN	4062406066550
Razred artikla	21G

Tehnički opis

Lomač odvojenih čestica	AF
Dubina reza a_p	0,05 - 0,6 mm
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Posmak f	0,03 - 0,1 mm/okr
Kutni radijus	0,2 mm
Vrsta	HU7315-1
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Rezni materijal	HM
Brzina reza v_c glavna primjena	120 - 600 m/min
Glavna primjena	N
Prevlaka	bez prevlake

ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DCGT 04T002
Broj zamjena/oštrica	2
Tolerancija	G
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje