

**Garant****Držać za unutarnje tokarenje od čelika, lijevi, Ø drške / veličina pločice:  
10/04mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260345 10/04
GTIN	4062406066772
Razred artikla	21T

**Tehnički opis**

Ukupna duljina L	100 mm
Minimalni Ø prebušenja $D_{min}$	12,5 mm
Stezna visina $L_2$	9 mm
Veličina pločice	4 mm
Kut rezne oštrice $\kappa$	93 stupanj
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	DC.. 04T0..
Duljina glave $L_1$	22 mm
ISO kod držača	A10H SDXCR/L04
Udaljenost vrha od osi	7 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 26
Korisna dubina T	5 mm
Ø drške $D_s$	10 mm
Standard	Tvornička norma
Primjena	lijevi
Unutarnja dubina tokarenja do	3×D
Unutarnje hlađenje	da

Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Držač za unutarnje tokarenje

---

**Pribor**

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX5	674248 TX5
Momentni odvijačsa skalom, priхват izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500