

NT TOOL**Stezna glava za tešku obradu, SK 50, Ø D1: 32mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	300787 32
GTIN	2050001771766
Razred artikla	33K

Opis**Izvedba:**

- **Manje trenja zbog igličastog ležaja.**
- **Zaštićeno antikorozivnim premazom.**
- **Otporno na vodu i prašinu.**
- **Vrlo velika sila stezanja povećava vijek trajanja i poboljšava kvalitetu površine.**
- **Fleksibilno područje stezanja s pomoću steznih čahura.**
- **Središnje stezanje alata s optimalnom koncentričnosti.**
- **Unutarnji dovod rashladnog sredstva.**

Prednost:

- **Dug vijek trajanja alata.**
- **Antivibracijska svojstva.**
- **Velika čvrstoća zahvaljujući ojačanoj jezgri.**

Upotreba:

Za stezanje alata s cilindričnom drškom.

Dio isporuke:

Uključuje steznu maticu.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak br. 308600 – 308806.

Stezna čahura br. 309575 – 309576.

Tehnički opis

Odgovarajući C ključ s kljunom br. 628400	68 / 75
Duljina izboja A-dimenzija	105 mm

Stezni $\varnothing D_1$	32 mm
Vanjski \varnothing steznih kliješta D	73 mm
Sila stezanja do	4000 Nm
Prihvat	SK 50
Norma prihvata	ISO 7388-1
Oblik	AD
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 6,3 pri 15000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 5 μm
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Stezna glava za tešku obradu

Pribor

Stezna čahura za glave za tešku obradu nazivni stezni $\varnothing d$ 14 mm	309576 14
Povlačni vijak Oblik B prikladno za strmi konus 50	308640 50
Povlačni vijak, 18CrNiMo7zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308615 50
Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308795 50
Stezna čahura za glave za tešku obradu nazivni stezni $\varnothing d$ 10 mm	309576 10
Stezna čahura za glave za tešku obradu nazivni stezni $\varnothing d$ 12 mm	309576 12
Stezna čahura za glave za tešku obradu nazivni stezni $\varnothing d$ 16 mm	309576 16
Stezna čahura za glave za tešku obradu nazivni stezni $\varnothing d$ 25 mm	309576 25
Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308790 50
Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navojazabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308720 50
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308620 50

Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308765 50
Stezna čahura za glave za tešku obradu nazivni stezni Ø d 6 mm	309576 6
Specijalni povlačni vijak prikladan za strmi konus 50	308740 50
Povlačni vijakOblik A prikladno za strmi konus 50	308600 50
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik A prikladno za strmi konus 50	308610 50
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308760 50
Povlačni vijak, 18CrNiMo7Oblik A prikladno za strmi konus 50	308605 50
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308650 50
Povlačni vijak 60 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308785 50
Stezna čahura za glave za tešku obradu nazivni stezni Ø d 20 mm	309576 20
Povlačni vijakzabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308660 50
Stezna čahura za glave za tešku obradu nazivni stezni Ø d 8 mm	309576 8