

**NT TOOL****Stezna glava za tešku obradu, BT 40, Ø D1: 20mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	302861 20
GTIN	2050001771773
Razred artikla	33K

**Opis****Izvedba:**

- **Manje trenja zbog igličastog ležaja.**
- **Zaštićeno antikorozivnim premazom.**
- **Otporno na vodu i prašinu.**
- **Vrlo velika sila stezanja povećava vijek trajanja i poboljšava kvalitetu površine.**
- **Fleksibilno područje stezanja s pomoću steznih čahura.**
- **Moment stezanja do 1000 Nm pri Ø 20, 4000 Nm pri Ø 32.**

**Tekst oblačića:**

Bočne površine s unutarnje strane učinkovito sprečavaju proklizavanje alata.

Velika radialna krutost postignuta preciznom i konstantnom silom sprečava proklizavanje i jamči veliku preciznost obrade te dugi vijek trajanja alata.

T-utori upijaju ulje i masnoću te je time osiguran siguran prijenos zakretnog momenta.

Mekano i lagano pokretanje stezne matice.

**Prednost:**

- **Dulji vijek trajanja alata.**
- **Oblikovanje koje smanjuje vibracije.**
- **Visoka stabilnost kroz pojačanu steznu maticu.**

**Upotreba:**

Za stezanje alata cilindričnom drškom.

**Dio isporuke:**

Uključuje steznu maticu.

**Dodatni pribor:**

C ključ br. 628400.<br>Povlačni vijak br. 308760 – 308795.

Stezna čahura br. 309575 – 309576.

**Tehnički opis**

Odgovarajući C ključ s kljunom br. 628400	52 / 55
Stezni $\varnothing D_1$	20 mm
Duljina izboja A-dimenzija	90 mm
Vanjski $\varnothing$ steznih kliješta D	52 mm
Prihvat	BT 40
Norma prihvata	ISO 7388-2
Norma prihvata	JIS B6339
Oblik	AD
Unutarnje hlađenje	da
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 6,3 pri 15000 min <sup>-1</sup>
Točnost rotacije	≤ 5 $\mu$ m
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Stezna glava za tešku obradu

## Pribor

Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308760 40
Stezna čahura za glave za tešku obradu nazivni stezni $\varnothing$ d 14 mm	309575 14
Stezna čahura za glave za tešku obradu nazivni stezni $\varnothing$ d 12 mm	309575 12
Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308795 40
Povlačni vijak 60 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308785 40
Stezna čahura za glave za tešku obradu nazivni stezni $\varnothing$ d 16 mm	309575 16
C ključs kljunom za vanjski $\varnothing$ matice 52/55 mm	628400 52/55
Stezna čahura za glave za tešku obradu nazivni stezni $\varnothing$ d 6 mm	309575 6
Stezna čahura za glave za tešku obradu nazivni stezni $\varnothing$ d 10 mm	309575 10

Stezna čahura za glave za tešku obradu nazivni stezni Ø d 8 mm	309575 8
Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308790 40
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308765 40