

NT TOOL

Stezna glava za tešku obradu, HSK-A 63, Ø D1: 20mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	305535 20
GTIN	2050001772046
Razred artikla	33K

Opis**Izvedba:**

- **Malo trenje zbog igličastih ležajeva.**
- **Zaštićeno antikorozivnom prevlakom.**
- **Nepropusno za prašinu i vodu.**
- **S RFID/Balluff otvorom za čip.**
- **Vrlo velika sila stezanja povećava vijek trajanja i poboljšava kvalitetu površine.**
- **Središnje stezanje alata s optimalnom koncentričnosti.**
- **Unutarnji dovod rashladnog sredstva.**
- **Moment stezanja do 1000 Nm.**

Prednost:

Dug životni vijek alata. Antivibracijska svojstva. Velika čvrstoća zahvaljujući ojačanoj jezgri.

Upotreba:

Za stezanje alata s cilindričnom drškom.

Dio isporuke:

Uključuje steznu maticu.

Dodatni pribor:

Cijev za rashladno sredstvo br. 309880, stezne čahure br. 309566 – 309570 ili br. 309575 – 309576.

Tehnički opis

Vanjski Ø steznih klijesta D	52 mm
Duljina izboja A-dimenzija	90 mm

Stezni $\varnothing D_1$	20 mm
Odgovarajući C ključ s kljunom br. 628400	52 / 55
Sila stezanja do	1000 Nm
Prihvat	HSK-A 63
Norma prihvata	DIN 69893
Norma prihvata	ISO 12164-1
Oblik	A
Unutarnje hlađenje	da
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 6,3 pri 15000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 5 μ m
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Stezna glava za tešku obradu

Pribor

Stezna čahura za glave za tešku obradu nazivni stezni $\varnothing d$ 12 mm	309575 12
C ključs kljunom za vanjski \varnothing matice 52/55 mm	628400 52/55
Stezna čahura za glave za tešku obradu nazivni stezni $\varnothing d$ 6 mm	309575 6
Stezna čahura za glave za tešku obradu nazivni stezni $\varnothing d$ 16 mm	309575 16
Stezna čahura za glave za tešku obradu nazivni stezni $\varnothing d$ 8 mm	309575 8
Stezna čahura za glave za tešku obradu nazivni stezni $\varnothing d$ 14 mm	309575 14
Stezna čahura za glave za tešku obradu nazivni stezni $\varnothing d$ 10 mm	309575 10