

**HOLEX****ESD kesztyű pár bevonat nélkül, Kesztyűméret: 11****Rendelési adatok**

Rendelés száma	094221 11
GTIN	4062406129996
Árucikk kategória	02H

**Leírás****Kivitel:**

Különösen finom tapintásérzetű kesztyű **elektrosztatikus kisüléssel (ESD)** szembeni védelemhez. Jó kézügyességgel a rugalmas hordozóanyagnak köszönhetően. Különösen alkalmas elektronikai alkatrészek és nyomtatott áramkörök, valamint kábelezések és vezetékvezetések végszereléséhez.

Bevonat nélkül a jó szellőzés és a legjobb tapintási érzet érdekében.

**Szabvány:**

EN 388; EN ISO 21420

EN 16350

**Figyelem:**

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Azok a kesztyűk, melyek védenek az elektrosztatikus kisülésektől, nem szigetelik a kezét az elektromos feszültségtől. Nem alkalmasak feszültség alatt álló vezetékeken végzett munkához vagy áramütés elleni védelemként, csupán a termék védelmét szolgálják.

**Műszaki leírás**

Védelmi kategória	II. kategória
Kesztyű típus	Villanyszerelő kesztyűk
Kesztyűméret	11
Kesztyű tulajdonságai	Érintőképernyőhöz alkalmas
Kötéstechnológia	13G
elektrosztatikus tulajdonság	EGB/ESD
Felhasználás	többször használatos
EN 388	013XX
Hordozóanyag	Poliészter, karbon
Bevonat változat	nincs bevonat
Felhasználási tartomány	Pontosság
Festék	Világosszürke
Termék fajtája	ESD kesztyű