

**Garant****NC zabušivač HSS-E 142°N, bez prevlake, Ø DC h6: 10mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	112120 10
GTIN	4045197001382
Razred artikla	11A

**Opis****Izvedba:**

≥ Ø 6 mm sa **steznom površinom prema DIN 1835-B.**

Točno brušen vrh u središtu s uskom poprečnom oštricom osigurava lagano zabušivanje i veliku preciznost bušenja. Vrlo stabilno zbog kratkih žljebova.

**Tekst oblačića:**

Kutevi vrha zabušivača i spiralnog svrdla su jednaki

S NC zabušivačem brzo zabušivanje zahvaljujući kratkom putu bušenja

**Upotreba:**

**S kutom vrha 142°** za lakši zahvat reznih oštrica spiralnog svrdla.

**Napomena:**

Koristite broj okretaja za stvaran Ø svrdla  
(ne općenito za vanjski Ø svrdla).

**Tehnički opis**

Nazivni Ø D <sub>c</sub>	10 mm
Duljina žlijeba za odvođenje L <sub>c</sub>	25 mm
Tolerancija drške	h6
Posmak f u čeliku < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,06 mm/okr
Ø drške D <sub>s</sub>	10 mm
Ukupna duljina L	89 mm
Drška	DIN 1835 B s h6
Prevlaka	bez prevlake

Rezni materijal	HSS E
Standard	Standard proizvođača
Tip	N
Tolerancija nazivnog Ø	h6
Kut vrha	142 stupanj
Broj oštrica Z	2
Unutarnje hlađenje	ne
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Navrtač

### Podaci korisnika

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Aluminij, plastični materijali	prikladno	70 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno	45 m/min	N
Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	40 m/min	P
Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	30 m/min	P
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	25 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	10 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	8 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	12 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	8 m/min	M
CuZn	prikladno	80 m/min	N
Uni	prikladno		
Ulje	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		