

**HOLEX****Set držača za unutarnje tokarenje, čelik, bez unut. hlađenja, desno, tip: SET07****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260348 SET07
GTIN	4062406074982
Razred artikla	29W

**Opis****Izvedba:**

Bez unutarnjeg hlađenja (IK).

**Dio isporuke:**

U plastičnoj kutiji.

**Tehnički opis**

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	DC..0702..
ISO kod držača	S0810H SDUCR07; S1012K SDUCR07; S1216M SDUCR07
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 7
Minimalni Ø predbušenja $D_{min}$	12 mm
Minimalni Ø predbušenja $D_{min}$	15,5 mm
Minimalni Ø predbušenja $D_{min}$	18 mm
Stezna visina $L_2$	9 mm

Stezna visina L <sub>2</sub>	11 mm
Stezna visina L <sub>2</sub>	15 mm
Udaljenost vrha od osi	6,5 mm
Udaljenost vrha od osi	9 mm
Udaljenost vrha od osi	11 mm
Duljina glave L <sub>1</sub>	22,5 mm
Duljina glave L <sub>1</sub>	27,5 mm
Duljina glave L <sub>1</sub>	40,5 mm
Ukupna duljina L	100 mm
Ukupna duljina L	125 mm
Ukupna duljina L	150 mm
Širina vrata L <sub>4</sub>	8 mm
Širina vrata L <sub>4</sub>	10 mm
Širina vrata L <sub>4</sub>	12 mm
Standard	Tvornička norma
Primjena	desno
Unutarnja dubina tokarenja do	3×D
Vrsta proizvoda	Bušeća šipka