

Garant**Gépi menetfúró zsák- és átmenő furathoz, bevonat nélkül, MF: M84X1,5****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|----------------|
| Rendelés száma | 130020 M84X1,5 |
| GTIN | 4062406130718 |
| Árucikk kategória | 10N |

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 28 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 1 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Menetfajta: M

Szerszámanyag: HSS

Szabvány: DIN 2184

Tűrési osztály: ISO 1 4H

Tűrési osztály: ISO 1X 4HX

Tűrési osztály: ISO 2 6H

Menetemelkedés: 1,5 mm

Teljes hossz L: 160 mm

Szár Ø D_s: 50 mm

Szár négyszög □: 39 mm

Magfurat Ø: 83,5 mm

Műszaki leírás

| | |
|-----------------|----------|
| Szabvány | DIN 2184 |
| Menetmélység | 126 mm |
| Szár négyszög □ | 39 mm |
| Szerszámanyag | HSS |
| Menetemelkedés | 1,5 mm |
| Menet Ø | 84 mm |

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| Teljes hossz L | 160 mm |
| Vágóélek száma Z | 8 |
| Szár $\varnothing D_s$ | 50 mm |
| Magfurat \varnothing | 83,5 mm |
| Menetfajta | M |
| Tűrési osztály | ISO 1 4H |
| Tűrési osztály | ISO 1X 4HX |
| Tűrési osztály | ISO 2 6H |
| Tűrési osztály | ISO 2X 6HX |
| Tűrési osztály | 6H +0,20 |
| Tűrési osztály | ISO 3 6G |
| Tűrési osztály | ISO 3X 6GX |
| Tűrési osztály | 7H |
| Tűrési osztály | 7HX |
| Tűrési osztály | 7G |
| Tűrési osztály | 7GX |
| Tűrési osztály | 6H +0,05 |
| Tűrési osztály | 6H +0,10 |
| Forgácshornokok száma | 8 |
| Menetméret | M84×1,5 |
| Bevonat | bevonat nélkül |
| Profilszög | 60 fok |
| Menet szabvány | DIN 13 |
| Bekezdő alak | C |
| Szár | Hengeres szár, h9-tel |
| belső hűtés | nem |
| Felhasználás furattípusnál | max. 1,5×D átmenő furatnál |
| Felhasználás furattípusnál | max. 1,5×D zsákfuratnál |
| Vágásirány | jobbos |

| | |
|-----------------------|---|
| Menetszerszám fajtája | Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz |
| Színes gyűrű | Nincs |
| Termék fajtája | Menetfúró |