

Garant

Elektronikus nyomatékkulcs digitális skálás mérőórával, Maximális nyomaték: 340Nm



Rendelési adatok

Rendelés száma	655550 340
GTIN	4045197727879
Árucikk kategória	61E

Leírás

Kivitel:

Nagy pontosságú elektronikus nyomatékkulcs digitális skálás mérőórával. Matt krómozott acél ház, fix irányváltós racsn kioldóval. A Nm érték digitális kijelzésével és az akku töltöttség megjelenítésével. Egy kezelógomb bekapcsoláshoz és reset-hez, automatikus kikapcsolás 2 perc után.

Mértékegység: Nm, lbfft.

- **Irányváltós racsn kioldóval.**
- **Kijelző, akkumulátor megjelenítéssel.**
- **Egy gomb On / Reset funkciókhoz.**
- **Mini USB csatlakozó feltöltéshez.**
- **Ergonomikus kialakítású markolat.**

3,5 col TFT kijelző dupla skálával (Nm-lbfft).

Funkció:

Az elért értékek a munkafolyamat során a mérőórán olvashatók le, ahol a szélső érték rögzül az utólagos leolvasáshoz. **Kijelzés:** Peak (csúcsérték) és Track (követő).

Felhasználás:

A csavarok ellenőrzött egyenkénti meghúzásához, valamint ellenőrző mérésekhez.

Szabvány:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Pontosság:

Az óramutató járásával megegyező irányban $\pm 2\%$, ellentétes irányban $\pm 3\%$.

Alkalmazás:

Magyarázat a rajzhoz és a képlethez:

L_1 = kar hossza rátűző szerszám nélkül

L_2 = beállított alapl méret a nyomatékkulcsnál

L_3 = kar hossza, a gyári kalibrálási alapl mérettel

L_4 = a rátűző szerszám alaplátsza

L = a szerszám teljes hossza

T_1 = beállítandó forgatónyomaték

T_2 = előírt nyomaték

Tartalom:

Mini USB töltőkábel TFT kijelzőhöz. Stabil, műanyag kofferrel

Figyelem:

A nyomaték garantált mérési pontossága csak a DIN EN ISO 6789 szerinti kalibrált nyomatéktartománytól biztosított.

Műszaki leírás

Súly	1650 g
Maximális nyomaték	340 Nm
Felbontás	0,1 Nm
Csatlakozó négyszög	1/2 coll
Nyomaték mérési pontossága	±2 %
Nyomaték mérési pontossága	±3 %
Nyomatéktartomány	68 - 340 Nm
Nyomatéktartomány	50 - 250 lbfft
Kijelző átló	3,5 coll
A tartalmazott elemek száma	1
Visszajelzés	megjelenítő
Kar hossza gyári kalibrálási bizonyítvánnyal [I ₃]	567 mm
A kioldási értékállíthatósága	nem állítható
Teljes hossz L	655 mm
Mérési eljárás	Forgatónyomaték
Kijelzés	digitális
Átkapcsolható leolvasás	Nm
Csatlakozó forma	Meghajtó négyszög (racsnis)
Szabvány	DIN EN ISO 6789
A kioldási érték beállítása	Vonzolt mutató
Kalibrálás	O3

Meghúzási irány	Jobbos és balos meghúzás
Mérési jegyzőkönyv	Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Jegyzőkönyvezhető adatok	nem
Méréstechnika	Elektronikus
Elem típusa	LR3
Energiaellátás	Elemes
Termék fajtája	Nyomatékkulcs

Szolgáltatások

DAkKS kalibrálásNyomatékkulcs, kétoldalú Maximális nyomaték 1000/2 Nm	020040 1000/2
KalibrálásNyomatékkulcs, kétoldalú Maximális nyomaték 400/2 Nm	020030 400/2

Tartozék

Coin-Driver, rövid Pengehossz 45 mm	664311 45
Tartalék alkatrész készlet racsnihoz Csatlakozó négyszög 1/2 coll	655556 1/2
Coin-Driver Pengehossz 45 mm	664310 45