

**HOLEX****keményfém turbómaró Z7 – közepes, keresztfogazással Szár Ø 6 mm, HM,  
Típus: D1614****Rendelési adatok**

Rendelés száma	GG5075 D1614
GTIN	4045197730770
Árucikk kategória	GGN

**Leírás****Kivitel:**

Nagyon szívós **HM turbómarók** nagy élstabilitással. A szár acélból készül, ha a fej Ø nagyobb mint a szár Ø, egyébként szintén keményfémből. Z7 univerzális fogazás sorjázáshoz, élettöréshez, öntvénytisztításhoz, hegesztési varrat és felület megmunkáláshoz. Kézi-, valamint ipari roboton történő felhasználáshoz alkalmas.

Szár Ø 6 mm.

Mint az 540750 sz. **Gömb alak** (KUD).

**Felhasználás:**

Mind kézi, mind automata gépi felhasználásra alkalmas, szinte minden anyaghoz. Sorjázáshoz, élettöréshez, öntvénytisztításhoz, hegesztési varrat és felületi megmunkáláshoz.

**Tartalma:**

**10 turbómaró / kiszereelés.**

**Figyelem:**

**Megrendelés egyenként nem lehetséges, csak kiszereelés készletben: 1 készlet = 1 kiszereelés.**

**Műszaki leírás**

Fogazás finomsági foka	Közepes
Teljes hossz	60 mm
Alak leírása	Gömb
Szár Ø	6 mm
Alak	D1614

Fogazás rövid jelölése	Z7
Fogazás típusa	keresztfogazású
Fejhossz L <sub>1</sub>	14 mm
Fej Ø	16 mm
Tartalom	10
Szerszámanyag	HM
Termék fajtája	Turbómaró

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
INOX	feltételesen alkalmas		
Ti	feltételesen alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
Uni	alkalmas		

## Tartozék

TurbómaróZ7 – közepes, keresztfogazással Típus D1614	540750 D1614
--	--------------