

**HOLEX**

**keményfém turbómaró Z7 – közepes, keresztfogazással Szár Ø 6 mm, HM,  
Típus: G1630**



## Rendelési adatok

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | GG5075 G1630  |
| GTIN              | 4045197730817 |
| Árucikk kategória | GGN           |

## Leírás

### Kivitel:

Nagyon szívós **HM turbómarók** nagy élstabilitással. A szár acélból készül, ha a fej Ø nagyobb mint a szár Ø, egyébként szintén keményfémből. Z7 univerzális fogazás sorjázáshoz, élettöréshez, öntvénytisztításhoz, hegesztési varrat és felület megmunkáláshoz. Kézi-, valamint ipari roboton történő felhasználáshoz alkalmas.

Szár Ø 6 mm.

Mint az 540750 sz. **Hegyes végű ívelt alak** (SPG).

### Felhasználás:

Mind kézi, mind automata gépi felhasználásra alkalmas, szinte minden anyaghoz. Sorjázáshoz, élettöréshez, öntvénytisztításhoz, hegesztési varrat és felületi megmunkáláshoz.

### Tartalma:

**10 turbómaró / kiszerezés.**

### Figyelem:

**Megrendelés egyenként nem lehetséges, csak kiszerezés készletben: 1 készlet = 1 kiszerezés.**

## Műszaki leírás

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Fogazás finomsági foka  | Közepes         |
| Teljes hossz            | 75 mm           |
| Alak                    | G1630           |
| Alak leírása            | Hegyes, ívelt   |
| Fej Ø                   | 16 mm           |
| Fogazás rövid jelölése  | Z7              |
| Szár Ø                  | 6 mm            |
| Fejhossz L <sub>1</sub> | 30 mm           |
| Fogazás típusa          | keresztfogazású |
| Tartalom                | 10              |
| Szerszámanyag           | HM              |
| Termék fajtája          | Turbómaró       |

## Felhasználói adatok

|                               | Felhasználás          | V <sub>c</sub> | ISO kód |
|-------------------------------|-----------------------|----------------|---------|
| Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>  | alkalmas              |                |         |
| Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup> | alkalmas              |                |         |
| Acél < 55 HRC                 | alkalmas              |                |         |
| Acél < 60 HRC                 | alkalmas              |                |         |
| INOX                          | feltételesen alkalmas |                |         |
| Ti                            | feltételesen alkalmas |                |         |
| GG(G)                         | alkalmas              |                |         |
| Uni                           | alkalmas              |                |         |

## Tartozék

|  |              |
|--|--------------|
| TurbómaróZ7 – közepes, keresztfogazással Típus G1630 | 540750 G1630 |
|--|--------------|