

**HOLEX**

**keményfém turbómaró Z7 – közepes, keresztfogazással Szár Ø 3 mm, HM,  
Típus: F0613**



## Rendelési adatok

Rendelés száma	GG5691 F0613
GTIN	4045197731074
Árucikk kategória	GGN

## Leírás

### Kivitel:

Nagyon szívós **HM turbómarók** nagy élstabilitással. A szár acélból készül, ha a fej Ø nagyobb mint a szár Ø, egyébként szintén keményfémből. Z7 univerzális fogazás sorjázáshoz, élettöréshez, öntvénytisztításhoz, hegesztési varrat és felület megmunkáláshoz. Kézi-, valamint ipari roboton történő felhasználáshoz alkalmas.

Tömör keményfém turbómaró, szár Ø 3 mm.

Mint az 546910 sz. **Gömbölyű végű ívelt alak** (RBF).

### Felhasználás:

Mind kézi, mind automata gépi felhasználásra alkalmas, szinte minden anyaghoz. Sorjázáshoz, élettöréshez, öntvénytisztításhoz, hegesztési varrat és felületi megmunkáláshoz.

### Tartalma:

**10 turbómaró / kiszerezés.**

### Figyelem:

**Megrendelés egyenként nem lehetséges, csak kiszerezés készletben! Rendelési információ:  
1 készlet = 1 kiszerezés.**

## Műszaki leírás

Alak	F0613
Fogazás rövid jelölése	Z7
Fejhossz L <sub>1</sub>	12,7 mm
Szár Ø	3 mm
Alak leírása	Gömbölyű végű ívelt
Teljes hossz	45 mm
Fogazás típusa	keresztfogazású
Fogazás finomsági foka	Közepes
Fej Ø	6,4 mm
Tartalom	10
Szerszámanyag	HM
Termék fajtája	Turbómaró

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
INOX	feltételesen alkalmas		
Ti	feltételesen alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
Uni	alkalmas		

## Tartozék

Kisméretű turbómaró Z7 – közepes, keresztfogazással Típus F0613

546910 F0613