

ESCHENBACH

varioLED+ nagyítólámpa, Lencse Ø: 132mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	491655 132
GTIN	4048347905806
Árucikk kategória	49A

Leírás**Kivitel:**

- Ergonomikus formatervezés – csekély energiafogyasztás – hosszú élettartamú LED-ek (akár 50.000 üzemóra).
- Nagyítólámpa 84 hosszú élettartamú LED-del.
- Beállítható körfény vagy szegmensvilágítás, 3 fokozatban fényerő szabályozható.
Körfény fényereje: 6000 lx/ 3500 lx/ 2400 lx; szegmensvilágítás: 2350 lx/ 1450lx/ 960 lx.
- Színhőmérséklet 6500 K.
- Ra érték 86.
- Azonnal teljes fényteljesítmény – csillogásmentes.
- Aszférikus PXM® könnyű lencse cera-tec® keménybevonattal, 3,55 dpt/2x és Ø 132 mm nagy látómezőt és a széleken is éles és torzításmentes leképezést tesz lehetővé a fáradtságmentes munkavégzés érdekében.
- A lencse fedele felhajtható és levehető.
- Gyorsan lehet váltani a nagyított és a normál nézet között a „szabadon lebegő” lencsének köszönhetően.
- A rendkívül csekély súly és a 6 csukló lehetővé teszi a nagyítófej optimális beállítását minden helyzethez – különböző rögzítési lehetőségek.

Tartalom:

Asztalszorító 18 – 74 mm lapvastagsághoz.

Opcionális tartozék:

Kiegészítő lencse, 6 dpt/2,5×nagyítás, Ø 132 mm.

Figyelem:

Asztali talp és fröccsenésvédő a lencse alsó részére külön rendelésre kapható.

A fényforrás a gyártó által cserélhető.

Műszaki leírás

Nagyítás (x-szeres)	1,9
Lencse Ø	132 mm
Csuklós kar hossza A	400 mm
Csuklós kar hossza B	400 mm
Energiaellátás	Vezetékes
Termék fajtája	Nagyítólámpa