

Garant
VHM-HPC svrdlo DIN 6535 HA, TiAlN, Ø DC m6 (Ø DC X = h7) (mm odn. cola): 8,05-X

Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 122659 8,05-X |
| GTIN | 4062406078812 |
| Razred artikla | 11E |

Opis

Ø-područje: 8.03 - 10.02 mm, Intervall: 0,010

Izvedba:

Čvrsta jezgra i specijalna izvedba vrha – zahvaljujući tome rezna poprečna oštrica **ima veliku točnost centriranja**. Visoka točnost poravnanja i zaobljenje pilotne rupe zahvaljujući **4 vodeće faze**. Izvrsno odvođenje odvojenih čestica zahvaljujući **4 unutarnja rashladna kanala** od Ø 3,8 mm. Do Ø 3,7 mm s 2 unutarnja rashladna kanala. **Ravne glavne rezne oštrice** sa zaobljenjem bridova i posebnim oblikom utora proizvode **kratke odvojene čestice** i kod materijala koji inače imaju dugačke odvojene čestice.

Pažnja:

Dimenzije s **oznakom X** = tolerancija Ø oštrice **h7**.

Napomena:

Duljina spirale $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Izvedba HB i HE dostupna po jednakoj cijeni kao HA.

Izvedba **HB**: naručuje se s **br. 122661**.

Izvedba **HE**: naručuje se s **br. 122659 + 129100HE**. Vrijeme dostave: 12 radnih tjedana

Minimalna količina: 3 kom

Posebna izrada po narudžbi kupca:

Storniranje moguće najviše do 3 radna dana nakon primitka potvrde radnog naloga. Isključena mogućnost povrata. Zadržava se pravo na isporuku prevelike i premale količine od $\pm 10\%$ (najmanje 1 komad).

Standard: DIN 6537

Tolerancija nazivnog Ø: m6

Broj oštrica Z: 2

Tolerancija nazivnog Ø: m6

Ukupna duljina L: 103 mm

Ø drške D_s: 10 mm

Posmak f u INOX-u > 900 N/mm²: 0,15 mm/okr

Tehnički opis

| | |
|--|------------------|
| Broj oštrica Z | 2 |
| Ukupna duljina L | 103 mm |
| Standard | DIN 6537 |
| Duljina žlijeba za odvođenje L_c | 61 mm |
| Tolerancija nazivnog \emptyset | m6 |
| \emptyset drške D_s | 10 mm |
| Posmak f u INOX-u $> 900 \text{ N/mm}^2$ | 0,15 mm/okr |
| \emptyset -područje | 8,03 - 10,02 mm |
| Prevlaka | TiAlN |
| Rezni materijal | VHM |
| izvedba | 6xD |
| Kut vrha | 140 stupanj |
| Drška | DIN 6535 HA s h6 |
| Unutarnje hlađenje | da, s 25 bara |
| Strategija rezanja | HPC |
| Polustandardno | da |
| Prsten u boji | plavo |
| Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |

Podaci korisnika

| | Prikladno za | V_c | ISO kod |
|-------------------------------|--------------|-----------|---------|
| Čelik $< 500 \text{ N/mm}^2$ | prikladno | 170 m/min | P |
| Čelik $< 750 \text{ N/mm}^2$ | prikladno | 140 m/min | P |
| Čelik $< 900 \text{ N/mm}^2$ | prikladno | 130 m/min | P |
| Čelik $< 1100 \text{ N/mm}^2$ | prikladno | 110 m/min | P |
| Čelik $< 1400 \text{ N/mm}^2$ | prikladno | 70 m/min | P |

| | | | |
|------------------------------|-----------|----------|---|
| INOX < 900 N/mm ² | prikladno | 90 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | prikladno | 80 m/min | M |
| GG(G) | prikladno | 95 m/min | K |
| mokro maksimalno | prikladno | | |
| mokro minimalno | prikladno | | |
| Zrak | prikladno | | |