

**Garant**
**Cirkularno glodalo, tvrdi metal, tip: 18XL**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	217252 18XL
GTIN	4045197216540
Razred artikla	21Q

**Opis**
**Napomena:**

Stvarna dubina uboda  $S_{maks}$  izračunava se na sljedeći način:  $(D-d_1) / 2$ .

Izmjena alata: PowerCard

Unutarnje hlađenje: da

za tip ploča: P16

Najmanji  $\varnothing$  rupe D: 14 - 22 mm

Unutarnji  $\varnothing$   $d_1$ : 12 mm

maksimalna dubina reza  $S_{maks}$ : 5 mm

Duljina izboja  $L_1$ : 77,5 mm

Ukupna duljina  $L_{ukupno}$ : 126,6 mm

**Tehnički opis**

Najmanji $\varnothing$ rupe D	14 - 22 mm
Izvedba drške	cilindrično
Unutarnji $\varnothing$ $d_1$	12 mm
$\varnothing$ drške $D_s$ h6	12 mm
Ukupna duljina $L_{ukupno}$	126,6 mm
Garnitura steznih vijaka	219818 (8IP; 3,8 Nm)
maksimalna dubina reza $S_{maks}$	5 mm
Duljina izboja $L_1$	77,5 mm

Drška	DIN 6535 HA
za tip ploča	P16
Unutarje hlađenje	da
Dubina navoja	75,5 mm
Materijal glodala	tvrdi metal
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Cirkularno glodalo

---

## Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice 10-dijelni	219818
---	--------