


Garant**GARANT Softcut® sarokmaró 90° MTC, furattal, Ø D / élek száma Z: 40/5mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	215575 40/5
GTIN	4045197708144
Árucikk kategória	210

Leírás

Kivitel:

Precíziós sarokmaró egyenetlen osztással a rezgésmentes járás, maximális precizitás és vágási teljesítmény érdekében. A nagy teljesítményű váltólapkás sarokmarók **új generációja csökkentett forgácsoló erős geometriával MTC alkalmazáshoz instabil körülmények között, vagy alacsony hajtásteljesítményű gépeken.**

Felhasználás:

Nagy mélységű sarokmaráshoz, telibemaráshoz is. Univerzálisan használható minden acél alapanyaghoz, valamint rozsdamentes és saválló acélokhoz.

Alkatrész:

Váltólapka csavar készlet 219826 sz. (8IP; 2,2 Nm).

Figyelem:

2 mm-nél nagyobb rádiuszú váltólapkák használata esetén a lapkafészket módosítani kell.

A **211750 sz. 2,2 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 8IP** méretű pengével használja.

Műszaki leírás

Hozzávaló váltólapka	AP.. 1335..
Vágóél Ø D _c	40 mm

Váltólapka csavar készlet	219826 (8IP; 2,2 Nm)
Teljes hossz L_{ges}	40 mm
Felfogó furat \varnothing	16 mm
Vágóélek száma Z	5
Ferde bemarási szög α_{max}	0,5 fok
Interpolációs marás a_p	1,8 mm
Ferde bemarási hossz L az α_{max} -hoz	34,5 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{min}$	77 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{max}$	78 mm
Sorozat	Softcut®
$\varnothing D_3$	37 mm
Szárkivitel	furattal
Beállítási szög κ	90 fok
Marási felhasználási	Ferde bemarás
Marási felhasználási	Sarokmarás
Marási felhasználási	Körmarás
Élek felosztása	egyenlőtlen
belső hűtés	igen
Forgácsolási stratégia	MTC
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Sarokmaró

Tartozék

Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 2,2 Nm	211750 2,2
PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 8IP	674252 8IP