

Garant**GARANT Softcut® sarokmaró 90° MTC, Hengeres szár, Ø D / élek száma Z:
18/2mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	215565 18/2
GTIN	4045197708052
Árucikk kategória	210

Leírás**Kivitel:**

Precíziós sarokmaró egyenetlen osztással a rezgésmentes járás, maximális precizitás és vágási teljesítmény érdekében. A nagy teljesítményű váltólapkás sarokmarók **új generációja csökkentett forgácsoló erős geometriával MTC alkalmazáshoz instabil körülmények között, vagy alacsony hajtásteljesítményű gépeken.**

Felhasználás:

Nagy mélységű sarokmaráshoz, telibemaráshoz is. Univerzálisan használható minden acél alapanyaghoz, valamint rozsdamentes és saválló acélokhoz.

Alkatrész:

Váltólapka csavar készlet 219826 sz. (8IP; 2,2 Nm).

Figyelem:

2 mm-nél nagyobb rádiuszú váltólapkák használata esetén a lapkafészket módosítani kell. A **211750 sz. 2,2 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 8IP** méretű pengével használja.

Műszaki leírás

Kinyúlási hossz L_1	30 mm
Szár Ø D_s h6	16 mm
Hozzávaló váltólapka	AP.. 1335..
Teljes hossz L_{ges}	140 mm
Vágóél Ø D_c	18 mm
Váltólapka csavar készlet	219826 (8IP; 2,2 Nm)

Vágóélek száma Z	2
Ferde bemarási hossz L az α_{\max} -hoz	12,5 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{\max}$	34 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{\min}$	33 mm
Interpolációs marás a_p	1,7 mm
Ferde bemarási szög α_{\max}	1,38 fok
Sorozat	Softcut®
$\varnothing D_3$	15 mm
Szárkivitel	Hengeres szár
Beállítási szög κ	90 fok
Marási felhasználási	Ferde bemarás
Marási felhasználási	Sarokmarás
Marási felhasználási	Körmarás
Élek felosztása	egyenlőtlen
belső hűtés	igen
Forgácsolási stratégia	MTC
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Sarokmaró

Tartozék

Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 2,2 Nm	211750 2,2
PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 8IP	674252 8IP