

Garant
CNMG 120416, Minőség: HB7020


Rendelési adatok

Rendelés száma	250328 HB7020
GTIN	4045197711212
Árucikk kategória	21G

Leírás

CNMG 120416 HB7020 Minőség: HB7020

Forgácstörő: SG

Fogásmélység a_p : 1,5 - 8 mm

Előtolás f : 0,25 - 0,6 mm/ford,

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 100 - 300 m/min

Műszaki leírás

Előtolás f	0,25 - 0,6 mm/ford,
Sarokrádiusz	1,6 mm
Fogásmélység a_p	1,5 - 8 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	100 - 300 m/min
Fő felhasználás	P
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Forgácstörő	SG

Minőség	HB7020
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás
Szerszámananyag	HM
Váltólapka ISO kód	CNMG 120416
Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz