

Garant**Furatkés, acél, balos, Szár Ø / lapkaméret: 32/16mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	251017 32/16
GTIN	4045197711625
Árucikk kategória	21T

Leírás

Figyelem:

A KNUX 1604..R váltólapkával használja.

Műszaki leírás

Rugó készlet	259044 3
Szorítóköröm csavar	259021 3
Szorítóköröm	259038 16
Tű	259049 4
Középtolódás L ₃	22 mm
Rugó	259046 3
Hozzávaló váltólapka	KNUX 1604.. R/L
Alátétlapka	259031 4
Lapkaméret	16 mm
Legkisebb előfúrási Ø D _{min}	40 mm
Kés ISO kódja	A32U CKUNR/L16
Teljes hossz L	350 mm
Befogási magasság L ₂	31 mm
Beállítási szög κ	93 fok
Szár Ø D _s	32 mm

Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	balos
Belső kiesztérigálási mélység max.	3xD
belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszesztérigálás
Termék fajtája	Furatkés

Tartozék

Csap Típus 4	259049 4
PrecisionBit hatszöghöz, 1/4 col E 6,3 Hatszög 4 mm	674242 4
Rugó Típus 3	259046 3
Szorítóköröm Típus 16	259038 16
Rugó készlet10 darabos Típus 3	259044 3
Csavar szorítókörömhöz Típus 3	259021 3
Alátétlapka Típus 4	259031 4
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 1600 cNm	659906 1600
8 mm penge, mágnessel1/4 col bit befogóval Teljes hossz 50 mm	659874 50
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 1600 cNm	659957 1600