

Garant**CNMG 160612, Minőség: HB7020**

Rendelési adatok

Rendelés száma	250336 HB7020
GTIN	4045197711236
Árucikk kategória	21G

Leírás

CNMG 160612 HB7020 Minőség: HB7020

Forgácstörő: SG

Fogásmélység a_p : 1,5 - 8 mmElőtolás f : 0,25 - 0,6 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 100 - 300 m/min

Műszaki leírás

Fő felhasználás	P
Előtolás f	0,25 - 0,6 mm/ford,
Fogásmélység a_p	1,5 - 8 mm
Sarokrádiusz	1,2 mm
Forgácstörő	SG
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	100 - 300 m/min
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított

Minőség	HB7020
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	CNMG 160612
Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz