

Garant**DNMG 150608, Minőség: HB7020**

Rendelési adatok

Rendelés száma	250862 HB7020
GTIN	4045197711274
Árucikk kategória	21G

Leírás

DNMG 150608 HB7020 Minőség: HB7020

Forgácstörő: SG

Fogásmélység a_p : 1,5 - 6 mmElőtolás f : 0,25 - 0,6 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 100 - 300 m/min

Műszaki leírás

Előtolás f	0,25 - 0,6 mm/ford,
Forgácstörő	SG
Sarokrádiusz	0,8 mm
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Fő felhasználás	P
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	100 - 300 m/min
Fogásmélység a_p	1,5 - 6 mm

Minőség	HB7020
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás
Szerszámananyag	HM
Váltólapka ISO kód	DNMG 150608
Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz