

Garant
KNUX 160410L, Minőség: HB7020


Rendelési adatok

Rendelés száma	251078 HB7020
GTIN	4045197711311
Árucikk kategória	21G

Leírás

KNUX 160410L HB7020 Minőség: HB7020

Forgácstörő: SG

Forgácstörő: 3,2 mm

Fogásmélység a_p : 1 - 6 mm

Előtolás f : 0,2 - 0,5 mm/ford,

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 100 - 375 m/min

Műszaki leírás

Sarokrádiusz	1 mm
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Fő felhasználás	P
Előtolás f	0,2 - 0,5 mm/ford,
Fogásmélység a_p	1 - 6 mm
Forgácstörő	3,2 mm
Forgácstörő	SG
Minőség	HB7020
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	100 - 375 m/min
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás

Szerszámananyag	HM
Cserék / élek száma	2
Váltólapka ISO kód	KNUX 160410L
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz