

**Garant****Furatkés, acél, balos, Szár Ø / lapkaméret: 25/16mm**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	251017 25/16
GTIN	4045197711618
Árucikk kategória	21T

## Leírás

### Figyelem:

A KNUX 1604..R váltólapkával használja.

## Műszaki leírás

Kés ISO kódja	A25T CKUNR/L16
Szorítóköröm	259038 16
Szorítóköröm csavar	259021 3
Lapkaméret	16 mm
Középtolódás L <sub>3</sub>	20,5 mm
Hozzávaló váltólapka	KNUX 1604.. R/L
Rugó készlet	259044 3
Legkisebb előfúrási Ø D <sub>min</sub>	36 mm
Tű	259049 4
Teljes hossz L	300 mm
Befogási magasság L <sub>2</sub>	23 mm
Beállítási szög κ	93 fok
Szár Ø D <sub>s</sub>	25 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	balos

Belső kiesztergálási mélység max.	3×D
belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszsztergálás
Termék fajtája	Furatkés

## Tartozék

Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 1600 cNm	659906 1600
8 mm penge, mágnessel 1/4 col bit befogóval Teljes hossz 50 mm	659874 50
Szorítókörmő Típus 16	259038 16
PrecisionBit hatszöghöz, 1/4 col E 6,3 Hatszög 4 mm	674242 4
Rugó készlet 10 darabos Típus 3	259044 3
Csap Típus 4	259049 4
Csavar szorítókörmőhöz Típus 3	259021 3
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 1600 cNm	659957 1600